

## RAFIX 22 QR, Blindstopfen, opak, schiefergrau, 29,8 mm x 29,8 mm, 22,3 mm



### Beschreibung

Blindstopfen dienen zum Einbau in nicht benötigte Einbauöffnungen in der Frontplatte.

### Technische Daten

#### > Allgemein

Farbe der Blende	schiefergrau
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	opak
Form des Bundes	quadratisch
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C
beleuchtbar	nein
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	8,3 g
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65
MOQ Auftrag	10 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

#### Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

#### > Einbaumaße

Außenmaß Länge	29,8 mm
Außenmaß Breite	29,8 mm
Außenmaß Höhe	16 mm
Einbauöffnung	22,3 mm

#### > Mechanische Kennwerte

Befestigung	Gewindering
Drehmoment Gewindering, max.	1,2 Nm

## Zeichnungen

### Maß-Zeichnungen

