

# B4056307

UNITEC M, 0,6/0,6

Kunststoffgehäuse mit zwei zueinander rechtwinkligen Bedienflächen, wahlweise single oder dual nutzbar. Frontteil 0,6 mm vertieft. Oberteil 0,6 mm vertieft. Auch umgreifende Dekorfolie einsetzbar! Befestigungsdome für die Leiterplattenmontage in Ober-, Unter- und Frontteil.

## Ausführung

Mit Batteriefach 5 x AA

## Lieferumfang

1 Unter-, Ober- und Frontteil, 1 Batteriefach- und -deckel, Kontaktfedern vernickelt, Montage-Set



## TECHNISCHE DATEN

Material	ABS (UL 94 HB)	Breite	148 mm
Schutzart	IP 40	Tiefe	210 mm
Farbe	grauweiß RAL 9002	Höhe	80 mm
Standards	RoHS konform, REACH konform	Platinenlänge Unterteil	166 mm
		Platinenbreite Unterteil	132 mm
		Platinenlänge Oberteil	180 mm
		Platinenbreite Oberteil	132 mm

Die Schutzartangaben beziehen sich auf Leergehäuse (ohne Modifikationen) unter Einhaltung der Normbedingungen nach EN 60529.

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.