


Artikel 88149

Stockschrauben



d = Nennmaß,

*mit Innensechsrund-Antrieb nur bei
Stahl galv. verzinkt, je nach Fabrikat

| Maße | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|----------------|-----|-----|------|------|
| d ₁ | 5 | 7 | 8,9 | 10,7 |
| d ₃ | 3,8 | 5,4 | 7 | 8,5 |
| SW | - | 6 | 8 | 10 |
| ISR-Größe* | T15 | T25 | T25 | T30 |