


Ceiling Fan Specifications

Technische Daten

Especificaciones para ventiladores de techo

Specifiche ventilatore da soffitto

Spécifications des ventilateurs de plafond



Dimensions

- A - Ceiling to bottom of blade
- B - Ceiling to bottom of switch housing
- C - Ceiling to bottom of canopy
- D - Width of motor housing
- E - Width of canopy
- F - Ceiling to bottom of light kit

Maße

- A - von der Decke bis zum unterem Ende der Flügelblätter
- B - von der Decke bis zum unterem Ende des Schaltergehäuses
- C - von der Decke bis zum unterem Ende der Abdeckung
- D - Breite des Motorgehäuses
- E - Breite der Abdeckung
- F - von der Decke bis zum unterem Ende des Lampengehäuses

Dimensiones

- A - desde el cielorraso a la parte inferior de la paleta
- B - desde el cielorraso a la parte inferior del alojamiento del interruptor
- C - desde el cielorraso a la parte inferior del dosel
- D - ancho del alojamiento del motor
- E - ancho del dosel
- F - desde el cielorraso a la parte inferior del juego de luces

Dimensioni

- A - da soffitto a parte inferiore pala
- B - da soffitto a parte inferiore vano interruttore
- C - da soffitto a parte inferiore calotta
- D - larghezza vano motore
- E - larghezza calotta
- F - da soffitto a parte inferiore luce

Dimensions

- A - du plafond jusqu'à la partie inférieure de la pale
- B - du plafond jusqu'à la partie inférieure du coffrage des interrupteurs
- C - du plafond jusqu'à la partie inférieure de la garniture
- D - largeur du boîtier du moteur
- E - largeur de la garniture
- F - du plafond jusqu'à la partie inférieure du luminaire

Series	Size/Inch	Bulb(s) Included	Motor	Blade Pitch	Fan Mounting			Lead Wire	with Reverse Switch	Remote Control Included	Remote Control Adaptable	RPM (H/M/L)	Watts (H/M/L)	Amps (H/M/L)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
					Dual Mount	Hugger	Downrod only													
Acadia Classic	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	214/135/89	55/35/26	0.24/0.15/0.11	28	32	6	24	13	45	
Aero	42"/105 cm	•	153 x 17 mm	12°		•	16"/40.5 cm	•	•		210/170/110	39/24/10	0.19/0.23/0.21	33	—	8	20	16	41	
Airplane	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	250/200/150	48/34/24	0.22/0.15/0.11	25	38	5	25	13	40	
Airplane II	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	11°	•		12"/30.5 cm	•		•	250/200/150	53/ 34/ 24	0.23/0.15/0.11	28	34	6	25	13	41	
Apollo Bullet	42"/105 cm	•	153 x 15 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	30	34	5	22	13	45	
Apollo Direct	52"/132 cm		153 x 15 mm	11°	•		12"/30.5 cm	•		•	180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	29	37	5	26	13	48	
Apollo Elite Plus	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	220/170/115	53/37/26	0.23/0.17/0.11	27	34	5	23	13	48	
Apollo Elite Plus	52"/132 cm	•	153 x 15 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	30	34	5	26	13	43	
Apollo Plus	52"/132 cm	•	153 x 15 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	175/120/75	58/40/28	0.25/0.18/0.12	31	34	6	26	13	44	
Bouquet	52"/132 cm		153 x 15 mm	11°	•		12"/30.5 cm	•		•	180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	31	35	5	29	13	49	
Cobra	48"/122 cm		153 x 17 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	240/165/115	52/35/25	0.22/0.15/0.10	24	33	5	23	13	46	
Comet	52"/132 cm		153 x 15 mm	16°	•		12"/30.5 cm	•		•	180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	24	—	5	29	13	37	
Contempra Trio	42"/105 cm		145 x 12 mm	12°		•	12"/30.5 cm	•		•	215/165/95	44/35/78	0.20/0.17/0.17	15.5	19.5	—	26.2	—	34	
Crusader	42"/105 cm	•	153 x 10 mm	11°	•		24"/61 cm	•		•	190/150/100	55/39/26	0.24/0.17/0.13	25	28	6	21	13	44	
Cyclone	52"/132 cm		153 x 15 mm	11°	•		12"/30.5 cm	•		•	180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	27	33	5	28	13	—	
Design & Combine	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	230/170/115	58/37/26	0.23/0.17/0.12	31	32	5.5	23.3	13	—	
Flora Royale	30"/76 cm		153 x 12 mm	18°	•		24"/61 cm	•		•	240/180/120	54/38/27	0.23/0.17/0.12	22	—	4.5	17.1	13	38	
Football	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°	•		24"/61 cm	•		•	240/190/125	55/39/27	0.23/0.17/0.12	20	29	6	17	13	49	
Hercules	52"/132 cm	•	153 x 15 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	198/128/68	54/34/20	0.23/0.15/0.11	27	28	5	27	13	36	
Industrial	48"/122 cm		153 x 17 mm	6°	•		12"/30.5 cm	•		•	240/165/115	52/35/25	0.22/0.15/0.10	24	38	5	19	13	—	
Jetsons	42"/105 cm	•	153 x 18 mm	18°		•	24"/61 cm	•		•	240/175/115	47/26/12	0.23/0.26/0.22	39	—	6	30	13	41	
Mirage	52"/132 cm		188 x 15 cm	12°		•	28"/71 cm	•		•	173/92/61	67/24/12	0.78/0.51/0.39	18	—	6	24	18	43	
Monarch	52"/132 cm		153 x 15 mm	11°	•		12"/30.5 cm	•		•	180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	25	34	5	28	13	—	
Monarch Trio	52"/132 cm		153 x 15 mm	11°	•		12"/30.5 cm	•		•	175/120/75	58/40/26	0.25/0.18/0.12	25	34	5	28	13	48	
Mondrian	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	12°		•	16"/40.5 cm	•	•		210/165/100	54/22/10	0.24/0.26/0.22	28	—	7	20	13	50	
Mosaic	44"/112 cm		153 x 12 mm	11°	•		24"/61 cm	•		•	240/175/115	50/36/23	0.22/0.15/0.11	32	—	6	25	13	46	
Nova	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	27	35	6	23	13	42	
Paddington	48"/122 cm	•	153 x 17 mm	12°		•	24"/61 cm	•		•	180/125/85	52/35/25	0.22/0.15/0.12	27	36	6	19.5	13	46	
Peal	52"/132 cm	•	153 x 18 mm	12°		•	16"/40.5 cm	•		•	208/156/98	95/39/18	0.27/0.27/0.22	25	—	5	25	13	35	
Pearl	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	220/160/110	52/35/25	0.22/0.15/0.11	28	30	6	19	13	39	
Petite	30"/76 cm		153 x 12 mm	18°		•	24"/61 cm	•		•	220/110/115	53/37/26	0.23/0.17/0.12	11	18.5	—	15.5	—	30	
Portland Ambiance	42"/105 cm		145 X 10 mm	12°		•	12"/30.5 cm	•		•	230/175/95	45/34/27	0.20/0.16/0.15	18	31	5	17	13	44	
Premier	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	24	31	5	17	13	46	
Premier Odyssey	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	24	31	5	17	13	46	
Princess Direct	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	24	31	5	17	13	46	
Princess Euro	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	27	32	6	17	13	40	
Prism	52"/132 cm	•	153 x 15 mm	11°		•	24"/61 cm	•		•	200/140/90	49/36/23	0.22/0.15/0.11	32	37	6	22	13	51	
Propeller	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	12°		•	12"/30.5 cm	•		•	210/150/100	58/40/26	0.25/0.18/0.12	25	—	5	15	13	41	
Retro	42"/105 cm	•	153 x 17 mm	12°		•	16"/40.5 cm	•		•	200/160/100	39/24/10	0.19/0.23/0.21	32	—	5	20	13	39	
Rockledge	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	11°	•		24"/61 cm	•		•	220/170/110	46/36/25	0.21/0.18/0.14	31	31	6.1	18.8	13	44	
Turbo Swirl	30"/76 cm		153 x 12 mm	18°	•		12"/30.5 cm	•		•	250/190/130	53/37/26	0.23/0.16/0.11	19	28	5	17	13	38	
Turbo Swirl II	42"/105 cm		153 x 15 mm	12°	•		12"/30.5 cm	•		•	215/160/105	58/40/26	0.25/0.18/0.12	21	28	5	17	13	38	
Vector Elite	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	16°	•		12"/30.5 cm	•		•	245/195/130	48/35/25	0.21/0.16/0.11	18	29	5.5	28.5	13	41	
Viper	54"/137 cm	•	188 x 15 cm	14°		•	12"/30.5 cm	•		•	178/119/67	89/42/16	0.4/0.37/0.28	41	—	5	21	13	47	
Wave Form	52"/132 cm	•	172 x 18 mm	13°		•	24"/61 cm	•		•	190/130/70	65/32/12	0.29/0.30/0.24	25	—	5.4	24.6	15	36.5	
Windmill	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°		•	24"/61 cm	•		•	205/170/110	50/26/12	0.23/0.26/0.22	33	35	6	32	13	39	