



## 6.35 mm Klinkenstecker

**NYS224BG**

### Produkt

Verbindungstyp Plug

Geschlecht male

### Electrical

Durchgangswiderstand < 10 mΩ

Durchschlagsfestigkeit 0,5 kVdc

Nennstrom pro Kontakt depends on mated connector A

### Mechanical

Kabeldurchmesser ≤ 6 mm

Lebensdauer 5000 mating cycles

Leiterquerschnitt 24 AWG

### Material

Kontaktbeschichtung 0.2 μm Au

Kontakte Brass (CuZn39Pb3)

Einsatz Polyamide (PA 6.6 30 % GR)


Gehäuse Zinc diecast (ZnAl4Cu1) Black

Zugentlastung CRIMP type since plated

### Environmental

Lötbarkeit Complies with IEC 68-2-20

Temperaturbereich -20 °C to +70 °C



Ind.	Aenderung	Datum	Name	Werkstoff:	Massstab:	Gezeichnet	Datum	Name
				*Lieferant darf ohne Ruecksprache nicht geaendert werden	1:1	Gezeichnet	29.01.01	Battlogg
						Geprueft		
				Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)		Gesehen		
				Benennung: 1/4" Phone Plugs NYS 224GT		Ersetzt durch:		Blatt
						Ersatz fuer:		von Blatt
				REAN		Zechn. Nr. 3102 ST 22 20		