

SETRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC:  
500 V



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungseinsatz
Allgemeine technische Daten	
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	gG
Größe des Sicherungseinsatzes	10x38 mm
Spannungsart	AC
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	2 A
Betriebsspannung / Bemessungswert	500 V
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	0,5 W
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom	
• Nennwert	2 A
Produktdetails	
Produktbestandteil / Schlagmelder	Nein

## Mechanischer Aufbau

Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	8 g

## Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	F
• gemäß IEC 81346-2:2009	F

### Konformitätserklärung

### Prüfbescheinigungen



EG-Konf.

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3NW6002-1>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW6002-1>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3NW6002-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3NW6002-1)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

