


AS-i Leitung, profiliert für externe Hilfsspannung 24 V schwarz, pur, ölfest 2 x 1,5 mm², 100 m besteht aus 100 m Leitung Schiffbau-Approval



Allgemeine technische Daten	
Ausführung des Produkts	AS-Interface-Profilleitung
Farben	schwarz (DC 24 V)
Material	PUR
Menge	100-m-Rolle
Mechanische Daten	
Silikon-ausscheidungsfrei	ja
Biegeradius	
<ul style="list-style-type: none"> • bei fest verlegter Leitung minimal zulässig • bei bewegter Leitung minimal zulässig 	12 mm 24 mm
Halogenfreiheit	ja
Flexibilität	gut
Biegeverhalten nach DIN VDE 0472 Teil 603	nach 30.000 Hin- und Herbewegungen kein Bruch
Aderfarben	braun, blau
Umgebungsbedingungen	
Brandverhalten	flammwidrig nach IEC 60332-1;VDE 0482 T. 265-2-1
Öl-Beständigkeit	beständig
Ozon und Witterungsbeständigkeit	beständig




Temperaturbereich

- ruhend
- bewegt

-50 ... +90 °C

-50 ... +90 °C

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulas- sung	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges
	 EG-Konf.	 RINA	

[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RX9025-0AA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RX9025-0AA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RX9025-0AA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9025-0AA00&lang=de

letzte Änderung:

20.11.2020