

KERN

Wiege-Hubwagen

Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm, mit Schnellhub-Funktion

Artikelnummer: 507316



KERN

3 YEARS WARRANTY



KERN Palettenhubwagen mit Waage

Waage und Hubwagen in Einem

Wiege-Hubwagen


- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm
- Tragbreite 555 mm
- Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm
- Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit Lackierung in RAL9005 Tiefschwarz
- Rahmen aus Stahl mit Lackierung in RAL1028 Melonengelb
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Digitalwaage
- Waage mit Thermodrucker und LCD-Display
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 206 °
- mit Schnellhub-Funktion
- Länge 1560 mm

- Gewicht 123 kg
- 3 Jahre Garantie








Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Hubfunktion	Schnellhub-Funktion
Hubwagentyp	Wiege-Hubwagen	Länge	1560 mm
Traglast	2000 kg	Lenkeinschlag	206 °
Länge Gabel	1150 mm	Schnellhub	ja
Breite Gabelzinken	150 mm	Wiegefunktion	ja
Tragbreite	555 mm	Waagentyp	Digitalwaage
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Wägebereich	0-2000 kg
Bedienung Fahrwerk	manuell	inkl. Drucker	nein
Hubhöhe (min.)	85 mm	Material	Stahl
Hubhöhe (max.)	205 mm	Oberfläche Rahmen	lackiert
Material Lenkrollen	Gummi	Farbe Rahmen	melonengelb // RAL1028
Material Gabelrollen	Polyurethan	Oberfläche Gabeln	lackiert
Durchmesser Lenkräder	190 mm	Farbe Gabeln	tiefschwarz // RAL9005
Breite Lenkräder	40 mm	Farbe Deichsel	schwarz
Durchmesser Gabelrollen	85 mm	Garantie	3 Jahre
Breite Gabelrolle	70 mm	Gewicht	123 kg
Gabelrollen	Tandem		

Zubehör

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
--------	---	---

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9

227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen