






beleuchtbarer Not-Aus-Taster FRVKLOO

Beschreibung:



Rubrik: Not-Halt/Not-Aus-Taste
 Baureihe: SHORTRON
 Einbauöffnung: $\varnothing 22,3$ mm
 Einbautiefe: 25 mm
 Schutzart: IP65 / IP67
 Beleuchtung: Ja
 Kontaktart: 2Ö
 Anschlussart: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm
 Farbe: gelb
 Bauteilfarbe: Frontrahmen
 Farbe 2: rot
 Bauteilfarbe 2: Pilzknopf
 Zwangsöffnung: gemäß EN60947-5-1, Anh. K
 Betriebstemperatur: $-25^{\circ}\text{C} \dots 70^{\circ}\text{C}$
 Mechanische Lebensdauer: 50000
 Elektrische Lebensdauer: 50000 bei Nennlast
 Lampenfassung: keine, 3 mm LED integriert
 Lagertemperatur: $-40^{\circ}\text{C} \dots 80^{\circ}\text{C}$
 Form: rund
 überlistsicher: Ja
 Schaltstellungsanzeige: Ja
 Entriegelung: Rechts- und Linksdrehung
 Kontaktwerkstoff: AgNi