Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2034A Reifenkarre



Transportgeräte



Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Die Anlaufrollen ermöglichen ein flüssigeres Aufnehmen und Absetzen von Räder- oder Reifenstapeln. Die Spreizarme rollen am Stapel entlang. Dadurch benötigt der Bediener einen deutlich reduzierten Kraftaufwand. Geeignet auch für größere Reifen wie z.B. SUVs von 450 bis 860 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

Technische Details:





Gesamttragkraft (kg)	200
Schaufelbreite (mm)	500-945
Schaufeltiefe (mm)	660
Gesamtbreite (mm)	730
Gesamttiefe (mm)	1142
Gesamthöhe (mm)	1510
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	250 x 60
Ausführung	für Reifendurchmesser 450 - 860 mm
Gewicht (kg)	29
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GπN	4017976920344