

## FPMA-W115BLACK

## SUPPORTO A PARETE NEOMOUNTS PER

### SPECIFICAZIONI

#### GENERALE

Dim. min. schermo*	10 inch
Dim. max. schermo*	40 inch
Peso massimo	20 kg (per schermo)
Schermi	2
Minimo VESA	75x75 mm
Massimo VESA	200x200 mm
Distanza dalla parete	7,5 cm

#### FUNZIONALITÀ

Tipologia	Inclinazione Girare
Inclinazione (gradi)	13°
Perno (gradi)	30°
Tipo di regolazione	Nessuno

#### INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371446888

\*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

**FPMA-W115BLACK è un supporto a parete basculante e inclinabile per schermi LCD/LED/TFT fino a 40" (102 cm).**


Il montaggio a parete Neomounts, modello FPMA-W115BLACK consente di collegare uno schermo LCD/LED/TFT sul muro.

Utilizzate un montaggio a parete per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. Il montaggio a parete è facile da regolare, è inoltre possibile inclinare lo schermo in senso verticale e orizzontale. I cavi sono tenuti fuori dalla vista.

Il supporto FPMA-W115BLACK è adatto a schermi fino a 40" (102 cm) con una capacità massima di trasporto di 20 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA modello 75x75 fino a 200x200 mm. Per una diversa (più grande) foratura, si può combinare con una delle nostre piastre di adattamento VESA.

FPMA-W115BLACK

SUPPORTO A PARETE NEOMOUNTS PER



Neomounts