

KERN FFN25K5IPN



Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, auch mit Eichzulassung [M]



Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	304 x 403 x 206 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	4,650 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,820 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	243 x 300 x 127 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	243 x 300 x 127 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	233 x 193 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	5000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	25 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ² s	
Empfohlenes Justiergewicht:	25 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	10 g
Reproduzierbarkeit:	5 g
Tarierbereich:	-25 kg
Wägebereich [Max]:	25 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	30 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h