

902a - Admi®Industry



Gummi-Industrieschlauch für Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe. Geeignet zum Durchleiten von Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser und gering konzentrierten Säure- und Alkalilösungen, Decke abriebfest und witterungsbeständig.

Seele: SBR, schwarz, glatt

Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Druckträger: synthetisches Textilgewebe

Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
902a- 19-40	19 x 5,0	40	10 / 30	230	0,678	MT	4006918350196
902a- 25-40	25 x 5,0	40	10 / 30	300	0,848	MT	4006918350257
902a- 28-40	28 x 5,0	40	10 / 30		0,933	MT	4006918350288
902a- 32-40	32 x 6,0	40	10 / 30	380	1,289	MT	4006918350325
902a- 38-40	38 x 7,0	40	10 / 30	455	1,780	MT	4006918350387
902a- 40-40	40 x 7,0	40	10 / 30	490	1,860	MT	4006918350400
902a- 42-40	42 x 7,0	40	10 / 30		1,939	MT	4006918350424
902a- 45-40	45 x 7,0	40	10 / 30	540	2,057	MT	4006918350455
902a- 48-40	48 x 7,0	40	10 / 30	570	2,176	MT	4006918350486
902a- 50-40	50 x 7,0	40	10 / 30	600	2,255	MT	4006918350509
902a- 60-40	60 x 7,0	40	10 / 30	755	2,651	MT	4006918350608
902a- 75-40	75 x 7,0	40	10 / 30	910	3,244	MT	4006918350752
902a- 80-40	80 x 7,0	40	10 / 30		3,442	MT	4006918350806
902a- 90-20	90 x 7,0	20	10 / 30		3,838	MT	4006918350905
902a-100-20	102 x 8,0	20	10 / 30		4,233	MT	4006918350998