


# Spanplattenschrauben VELOX®




## VELOX® SIT



### Vorteile

- SIT® Antrieb (= AW Antrieb von Würth)
  - Perfekte Kraftübertragung
  - Hohe SIT® Bit Lebensdauer
  - Keine Beschädigung des Schraubenkopfes/der Verzinkung
  - Deutlich verbesserter Arbeitskomfort; der konische Antrieb bewirkt, dass die Schraube zentriert wird (kein Taumeln) und im Bit stecken bleibt
  - TX Bits prinzipiell auch verwendbar falls kein SIT® Bit zur Hand, jedoch hat man nicht die oben genannten Vorteile
- Nur eine Bitgröße für vier Schraubendurchmesser
- Unterkopfrispen und -frästaschen: optimal für Holz und Beschläge, da bündiges Versenken und weniger Späne an der Oberfläche (für Beschläge: Frästaschenschrauben verwenden)
- Patentierter vorderer Gewindebereich, Schafffräser, Kerbspitze
- Zugelassenes Produkt für Ihre Sicherheit
- Groß- und Kleinpakete




### High Performance von der Spitze bis zum Kopf


VELOX® SIT					Verpackung		
Typ	L <sub>TH</sub> [mm]	gelb passiviert Art.-Nr.	blau passiviert Art.-Nr.	Edelstahl A2 Art.-Nr.	[Stück]	[Stück]	[Stück]
3 x 13	V	9B313VLOXS	9313VLOXS	-	1.000	8.000	32.000
3 x 17	V	9B317VLOXS300	-	-	300	2.400	9.600
3 x 17	V	9B317VLOXS	9317VLOXS	-	1.000	4.000	16.000
3 x 20	V	9B320VLOXS300	-	-	300	2.400	9.600
3 x 20	V	9B320VLOXS	9320VLOXS	9X320VLOXS	1.000	4.000	16.000
3 x 25	V	9B325VLOXS300	-	-	300	2.400	9.600
3 x 25	V	9B325VLOXS	9325VLOXS	-	1.000	4.000	16.000
3 x 30	V	9B330VLOXS300	-	-	300	1.200	4.800
3 x 30	V	9B330VLOXS	9330VLOXS	9X330VLOXSP	1.000	4.000	8.000
3 x 35/20	20	9B335VLOXSP	9335VLOXSP	-	1.000	4.000	8.000
3,5 x 15	V	9B3515VLOXS	93515VLOXS	-	1.000	4.000	16.000
3,5 x 17	V	9B3517VLOXS	93517VLOXS	-	1.000	4.000	16.000
3,5 x 20	V	9B3520VLOXS	93520VLOXS	9X3520VLOXS	1.000	4.000	16.000
3,5 x 25	V	9B3525VLOXS300	-	-	300	1.200	4.800
3,5 x 25	V	9B3525VLOXS	93525VLOXS	-	1.000	4.000	8.000
3,5 x 30	V	9B3530VLOXS200	-	-	200	800	3.200
3,5 x 30	V	9B3530VLOXS	93530VLOXS	9X3530VLOXS	1.000	4.000	8.000
3,5 x 35	V	9B3535VLOXS200	-	-	200	800	3.200
3,5 x 35/20	20	9B3535VLOXSP	93535VLOXSP	-	500	2.000	8.000
3,5 x 40	V	9B3540VLOXS200	-	-	200	800	3.200
3,5 x 40/25	25	9B3540VLOXSP	93540VLOXSP	9X3540VLOXSP	500	2.000	4.000
3,5 x 45	V	9B3545VLOXS200	-	-	200	800	3.200
3,5 x 45/30	30	9B3545VLOXSP	93545VLOXSP	-	500	2.000	4.000
3,5 x 50	V	9B3550VLOXS200	-	-	200	800	3.200
3,5 x 50/30	30	9B3550VLOXSP	93550VLOXSP	-	500	2.000	4.000

V = Vollgewinde; bei Schrauben mit Teilgewinde ist die Gewindelänge L<sub>TH</sub> in mm angegeben

# Spanplattenschrauben VELOX®



## VELOX® SIT



VELOX® SIT						Verpackung		
Typ	L <sub>TH</sub> [mm]	gelb passiviert		blau passiviert		Edelstahl A2		
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	[Stück]	[Stück]	[Stück]
4x17	V	9B417VLOXS	9417VLOXS	-	-	1.000	4.000	16.000
4x20	V	9B420VLOXS200	-	-	-	200	800	3.200
4x20	V	9B420VLOXS	9420VLOXS	9X420VLOXS	9X420VLOXS	1.000	4.000	8.000
4x25	V	9B425VLOXS200	-	-	-	200	800	3.200
4x25	V	9B425VLOXS	9425VLOXS	9X425VLOXS	9X425VLOXS	1.000	4.000	8.000
4x30	V	9B430VLOXS200	-	-	-	200	800	3.200
4x30	V	9B430VLOXS	9430VLOXS	9X430VLOXS	9X430VLOXS	500	2.000	8.000
4x35	V	9B435VLOXS200	-	-	-	200	800	3.200
4x35	V	9B435VLOXS	9435VLOXS	9X435VLOXS	9X435VLOXS	500	2.000	4.000
4x40/25	25	9B440VLOXSP200	-	-	-	200	800	3.200
4x40/25	25	9B440VLOXSP	9440VLOXSP	9X440VLOXSP	9X440VLOXSP	500	2.000	4.000
4x40	V	9B440VLOXS200	-	-	-	200	800	3.200
4x40	V	9B440VLOXS	9440VLOXS	-	-	500	2.000	4.000
4x45/30	30	9B445VLOXSP200	-	-	-	200	800	3.200
4x45/30	30	9B445VLOXSP	9445VLOXSP	-	-	500	2.000	4.000
4x45	V	9B445VLOXS200	-	-	-	200	800	3.200
4x45	V	9B445VLOXS	9445VLOXS	-	-	500	2.000	4.000
4x50/30	30	9B450VLOXSP200	-	-	-	200	800	3.200
4x50/30	30	9B450VLOXSP	9450VLOXSP	9X450VLOXSP	9X450VLOXSP	500	2.000	4.000
4x50	V	9B450VLOXS200	-	-	-	200	800	3.200
4x50	V	9B450VLOXS	9450VLOXS	-	-	500	2.000	4.000
4x60/35	35	9B460VLOXSP	9460VLOXSP	9X460VLOXSP	9X460VLOXSP	250	1.000	2.000
4x60	V	9B460VLOXS	9460VLOXS	-	-	250	1.000	2.000
4x70/40	40	9B470VLOXSP	9470VLOXSP	-	-	200	800	1.600
4,5x30	V	9B4530VLOXS200	-	-	-	200	800	3.200
4,5x30	V	9B4530VLOXS	94530VLOXS	9X4530VLOXS	9X4530VLOXS	500	2.000	4.000
4,5x35	V	9B4535VLOXS200	-	-	-	200	800	3.200
4,5x35	V	9B4535VLOXS	94535VLOXS	-	-	500	2.000	4.000
4,5x40/25	25	9B4540VLOXSP	94540VLOXSP	9X4540VLOXSP	9X4540VLOXSP	500	2.000	4.000
4,5x40	V	9B4540VLOXS200	-	-	-	200	800	3.200
4,5x45/30	30	9B4545VLOXSP	94545VLOXSP	-	-	250	1.000	2.000
4,5x50/30	30	9B4550VLOXSP	94550VLOXSP	9X4550VLOXSP	9X4550VLOXSP	250	1.000	2.000
4,5x50	V	9B4550VLOXS	94550VLOXS	-	-	250	1.000	2.000
4,5x60/35	35	9B4560VLOXSP	94560VLOXSP	9X4560VLOXSP	9X4560VLOXSP	250	1.000	2.000
4,5x70/40	40	9B4570VLOXSP	94570VLOXSP	9X4570VLOXSP	9X4570VLOXSP	200	800	1.600
4,5x80/50	50	9B4580VLOXSP	94580VLOXSP	-	-	100	400	800
5x30	V	9B530VLOXS	9530VLOXS	-	-	250	1.000	4.000
5x35	V	9B535VLOXS	9535VLOXS	-	-	250	1.000	4.000
5x40/25	25	9B540VLOXSP	9540VLOXSP	9X540VLOXSP	9X540VLOXSP	500	2.000	4.000
5x45/30	30	9B545VLOXSP	9545VLOXSP	-	-	250	1.000	2.000
5x50/30	30	9B550VLOXSP	9550VLOXSP	9X550VLOXSP	9X550VLOXSP	250	1.000	2.000
5x50	V	9B550VLOXS	9550VLOXS	-	-	250	1.000	2.000
5x60/35	35	9B560VLOXSP	9560VLOXSP	9X560VLOXSP	9X560VLOXSP	250	1.000	2.000
5x60	V	9B560VLOXS	9560VLOXS	-	-	250	1.000	2.000
5x70/40	40	9B570VLOXSP	9570VLOXSP	9X570VLOXSP	9X570VLOXSP	200	800	1.600
5x70	V	9B570VLOXS	9570VLOXS	-	-	200	800	1.600
5x80/50	50	9B580VLOXSP	9580VLOXSP	9X580VLOXSP	9X580VLOXSP	100	400	800
5x80	V	9B580VLOXS	9580VLOXS	-	-	100	400	800
5x90/60	60	9B590VLOXSP	9590VLOXSP	9X590VLOXSP	9X590VLOXSP	100	400	800
5x100/60	60	9B5100VLOXSP	95100VLOXSP	9X5100VLOXSP	9X5100VLOXSP	50	200	400

Innenliegende Unterkopf-Frästaschen (E-Type)

V = Vollgewinde; bei Schrauben mit Teilgewinde ist die Gewindelänge L<sub>TH</sub> in mm angegeben

# Spanplattenschrauben VELOX®



## VELOX® SIT



VELOX® SIT						Verpackung		
Typ	L <sub>TH</sub> [mm]	gelb passiviert Art.-Nr.	blau passiviert		Edelstahl A2 Art.-Nr.	[Stück]	[Stück]	[Stück]
			Art.-Nr.	€/100 Stück				
6x40	V	9B640VLOXS	-	-	-	250	1.000	2.000
6x50/30	30	9B650VLOXSP	-	-	9X650VLOXSP	250	1.000	2.000
6x50	V	9B650VLOXS	-	-	-	250	1.000	2.000
6x60/35	35	9B660VLOXSP	-	-	9X660VLOXSP	200	800	1.600
6x60	V	9B660VLOXS	-	-	-	200	800	1.600
6x70/40	40	9B670VLOXSP	-	-	9X670VLOXSP	100	400	800
6x70	V	9B670VLOXS	-	-	-	100	400	800
6x80/50	50	9B680VLOXSP	-	-	9X680VLOXSP	100	400	800
6x80	V	9B680VLOXS	-	-	-	100	400	800
6x90/60	60	9B690VLOXSP	-	-	9X690VLOXSP	50	200	400
6x100/60	60	9B6100VLOXSP	-	-	9X6100VLOXSP	50	200	400
6x120/70	60	9B6120VLOXSP	-	-	9X6120VLOXSP	100	-	800
6x140/70	70	9B6140VLOXSP	-	-	-	100	-	800
6x160/70	70	9B6160VLOXSP	-	-	-	100	-	800
6x180/70	70	9B6180VLOXSP	-	-	-	100	-	400
6x200/70	70	9B6200VLOXSP	-	-	-	100	-	400
6x220/70	70	9B6220VLOXSP	-	-	-	50	-	200
8x80/50	70	9B880VLOXSP	-	-	-	100	-	800
8x100/60	50	9B8100VLOXSP	-	-	-	100	-	800
8x120/70	60	9B8120VLOXSP	-	-	-	100	-	400
8x140/70	70	9B8140VLOXSP	-	-	-	50	-	200
8x160/100	70	9B8160VLOXSP	-	-	-	50	-	200
8x180/100	100	9B8180VLOXSP	-	-	-	50	-	200
8x200/100	100	9B8200VLOXSP	-	-	-	50	-	200
8x220/100	100	9B8220VLOXSP	-	-	-	50	-	200
8x240/100	100	9B8240VLOXSP	-	-	-	50	-	200
8x260/100	100	9B8260VLOXSP	-	-	-	50	-	200
8x280/100	100	9B8280VLOXSP	-	-	-	50	-	200
8x300/100	100	9B8300VLOXSP	-	-	-	50	-	200
8x340/100	100	9B8340VLOXSP	-	-	-	50	-	200

Außenliegende Unterkopfrispen (S-Type)

V = Vollgewinde; bei Schrauben mit Teilgewinde ist die Gewindelänge L<sub>TH</sub> in mm angegeben



VELOX® Senkscheibe				
Typ	gelb passiviert Art.-Nr.	d2 [mm]	d1 [mm]	h [mm]
8,5 x 25	9B8OVAL	25	8,5	5

Verpackung	
[Stück]	[Stück]
100	-