

K 1528 H | Abbruchhammer



- Leistungsstarker Meißelhammer mit 39 Joule Schlagenergie für die härtesten Anwendungen
- Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min⁻¹
- 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
- Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
- 28-mm-Hex-Aufnahme
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin

Leistungsaufnahme (W)	2100
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1560
Werkzeugaufnahme	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	8.8
Gewicht (kg)	17.2
Geliefert in	Kunststoffkoffer
Artikelnummer	4933464118