

**KRAFTVOLL DURCH
MEHRSCHLAGTECHNIK**

PREBENA®

www.prebena.de

Ankernagler ST2-ANK50 für Ankernägel Type ANK von 40-50 mm



Technische Daten:

Gewicht: 1,9 kg
Arbeitsdruck: 7 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 3,3 l/Nagel
LxBxH: 330 x 124,5 x 251,5 mm

Anwendungsbeispiele:

Holzverbinder wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Kreuzverbinder, Sparrenfettenanker, Lochplatten, Sparrenfußbeschläge, Flachstahlanker, Windrispen und vieles mehr

Serienmäßige Ausstattung:

- Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik
- Griffschutz
- Geräuschkämpfer
- Im Metall-Transportkoffer
- Kontaktauslösung
- Schnelles und einfaches Laden des Hinterladermagazins
- Schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für unzugängliche Stellen wie Ecken und Winkel

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20 - 26 · D-63679 Schotten · Tel.: 06044/9601-0 · Fax: 06044/9601-820 · info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Ewige Weide 8 · D-22926 Ahrensburg · Tel.: 04102/4952-0 · Fax: 04102/4952-70 · info@prebena-ahr.de