

**Artikelnummer:** 123687

**Kurzbeschreibung:** basissectie, breedvakstelling Epsivol, 3 niveaus, B 1800 x D 600 x H 2000 mm

**Langbeschreibung:** Basissectie, breedvakstelling Epsivol, 3 niveaus, B 1800 x H 2000 mm: [ul]<li> Profielframes 50 x 50 mm, dikte 1,5 mm</li><li> Lengtebalken van geperforeerd trapprofiel, voor opname van de plaatstalen- resp. draadscheidingen</li><li> 19 mm spaanplaten worden stevig in de lengtebalken gelegd</li><li> Kleur frame: blauw (RAL 5015)</li><li> Kleur lengtebalken: lichtgrijs (RAL 7035)</li><li> Vakniveaus in raster van 50 mm verstelbaar</li><li> Aantal niveaus: 3</li><li> Vaklast: 546 kg</li><li> Sectielast: 3600 kg</li><li> Afm.: b 1800 x h 2000 mm</li><li> Diepte: 600, 800, 1000 of 1200- mm</li>[ul]

