



Description:

Entonnoir en polyéthylène incassable (PE-HD), rouge

- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- avec œillet de suspension et rainure d'évacuation de l'air à l'extrémité de l'entonnoir
- $r = \varnothing$ d'ouverture de l'entonnoir = 80 mm
- $e = \varnothing$ de l'embout de sortie = 11 mm
- Capacité de contenance 80 ml

Informations:

Article

Numéro d'article	950301
GTIN	4007228950311
Tarif douanier	39241000
Unité d'emballage (VE)	12

Couleur	rouge
Volume en l	0,08
Poids (kg)	0,01
T x B x H (mm)	80 x 80 x 105

Suremballage

Contenu en morceaux	12
T x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Poids par récipient (kg)	0,12
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	36
Nombre de couches	6
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Carton par étage	6
Poids (kg)	63,2