

**Artikelnummer:** 121350

**Kurzbeschreibung:** C+C Wagen, Stahl/Siebdruckplatte, Enzianblau/Dunkelbraun, L 1030 x B 600 mm, mit Längsstreben, TPE-Rollen mit Feststellbremse, bis 500 kg

**Langbeschreibung:** Dieser für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Plattformwagen verfügt über eine siebdruckbeschichtete Ladefläche aus Sperrholz und ist zudem nestbar. Kleine Dinge lassen sich auf der 600 mm breiten Ladefläche komfortabel unterbringen. Mit 1030 mm Länge erfüllt er die gängigen Transportanforderungen im Lager oder der Werkstatt. Für zusätzliche Stabilisierung sorgt die Stahlrohrverstrebung Wand. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf einem Etagenboden. Etwas schwerere Waren lassen sich mit dem Plattformwagen mit einer Traglast von 500 kg komfortabel und sicher bewegen. Durch die optimierte Bereifung mit thermoplastischem Gummi ist der Geräuschpegel minimal. Um Mobilität und Transport zu erleichtern, ist der Plattformwagen mit zwei Rückenloch-Lenkrollen mit Feststellbremse sowie zwei Bockrollen auf Kunststoffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fusschutz ausgerüstet, werden Verletzungen erfolgreich vermieden.



**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4035694008540