



## Technisches Datenblatt

Artnr.	SLA12-12B-4
Japan-Code	CT12B-4
Nennspannung	12V
Nennkapazität	10 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	150 A (EN)
Elektrolyt	
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	150 x 69 x 130 mm
Schaltung	1
	
Technologie	Verschlossene AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden)   gefüllt und geladen   absolut wartungsfrei
Polausführung	A
	
Bodenleiste	-

