

Technisches Datenblatt

Artnr.	SLA12-14B-4
Japan-Code	CT14B-4
Nennspannung	12V
Nennkapazität	12 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	190 A (EN)
Elektrolyt	
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	150 x 69 x 145 mm
Schaltung	1
Technologie	Verschlusste AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) gefüllt und geladen absolut wartungsfrei
Polausführung	A
Bodenleiste	-

