

19-Zoll Netzwerkschrank Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt



Die Netzwerkschränke der ROLINE Pro Serie wurden entwickelt, um eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung zu ermöglichen. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech. Ein Wechsel des Türanschlags ist möglich. Die Schränke sind bei Bedarf auch vollständig zerlegbar.

Eigenschaften:

- Traglast: 800 kg
- Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür; 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- vormontierte 4 Stück Nivellierfüße
- Boden mit aufschiebbarer Kabeleinlass
- Dach mit Austanzung für Lüftermodule, sowie abnehmbarer Deckel
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 oder Tiefschwarz, RAL 9005
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: Ja

19-Zoll Netzwerkschrank Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt

Die ROLINE Pro Serie bietet eine vielseitige Auswahl an Netzwerkschränken in verschiedenen Höheneinheiten von 16 HE bis

47 HE sowie in den Farben grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005).

Artikelnummer	Höhe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Farbe / RAL
26210048	16 HE	600	800	grau / RAL 7035
26210217	16 HE	600	800	schwarz / RAL 9005
26210049	22 HE	600	600	grau / RAL 7035
26210218	22 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26210050	22 HE	600	800	grau / RAL 7035
26210219	22 HE	600	800	schwarz / RAL 9005
26210051	22 HE	800	800	grau / RAL 7035
26210220	22 HE	800	800	schwarz / RAL 9005
26210052	26 HE	600	600	grau / RAL 7035
26210221	26 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26210053	26 HE	600	800	grau / RAL 7035
26210222	26 HE	600	800	schwarz / RAL 9005
26210055	26 HE	800	800	grau / RAL 7035
26210224	26 HE	800	800	schwarz / RAL 9005
26210054	26 HE	800	1000	grau / RAL 7035
26210223	26 HE	800	1000	schwarz / RAL 9005
26210056	32 HE	600	600	grau / RAL 7035
26210225	32 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26210057	32 HE	600	800	grau / RAL 7035
26210226	32 HE	600	800	schwarz / RAL 9005
26210058	32 HE	800	800	grau / RAL 7035
26210227	32 HE	800	800	schwarz / RAL 9005
26210060	36 HE	600	800	grau / RAL 7035
26210229	36 HE	600	800	schwarz / RAL 9005
26210059	36 HE	800	600	grau / RAL 7035
26210228	36 HE	800	600	schwarz / RAL 9005
26210062	42 HE	600	600	grau / RAL 7035
26210231	42 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26210063	42 HE	600	800	grau / RAL 7035
26210232	42 HE	600	800	schwarz / RAL 9005
26210061	42 HE	600	1000	grau / RAL 7035
26210230	42 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005
26210066	42 HE	800	800	grau / RAL 7035
26210235	42 HE	800	800	schwarz / RAL 9005
26210064	42 HE	800	1000	grau / RAL 7035
26210233	42 HE	800	1000	schwarz / RAL 9005
26210065	42 HE	800	1200	grau / RAL 7035
26210234	42 HE	800	1200	schwarz / RAL 9005
26210068	47 HE	600	600	grau / RAL 7035
26210237	47 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26210069	47 HE	600	800	grau / RAL 7035
26210238	47 HE	600	800	schwarz / RAL 9005
26210067	47 HE	600	1000	grau / RAL 7035
26210236	47 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005
26210070	47 HE	800	800	grau / RAL 7035
26210239	47 HE	800	800	schwarz / RAL 9005

19-Zoll Netzwerkschrank Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt



Fronttür aus gehärtetem Glas




Rückwand mit Kabelzuführung



Abnehmbare Seitenwände



Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff



Bodenblech mit Kabelzuführung



Dach mit Ausstanzungen für Belüftung