

Reinigungsstation

bio-x C100 XL

Füllmenge 100 l, Arbeitsfläche Höhe
x Breite x Tiefe 990 x 1450 x 900 mm,
Traglast 250 kg

Artikelnummer: 236283



Reinigungsstation

- Reinigungstisch
- zur lösemittelfreien Teilereinigung
- Füllmenge 100 l
- Arbeitsfläche Höhe x Breite x Tiefe 990 x 1450 x 900 mm
- Tisch Höhe x Breite x Tiefe 1025 x 1600 x 1050 mm
- Traglast 250 kg
- aus Polyethylen
- Tisch ausgestattet mit Reiniger-Erstbefüllung und 2 Waschpinseln
- beheizbar bis 41°C
- Spannungsversorgung 230 V
- mit Einfahrtaschen
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Kleinteilereiniger	Traglast	250 kg
Reinigungstyp	Reinigungsstation	Füllmenge	100 l

Tischtyp	Reinigungstisch	Tisch Ausstattung	Reiniger-Erstbefüllung und 2 Waschpinsel
geeignet für (Anwendung)	lösemittelfreie Teilereinigung	Spannungsversorgung	230 V
Material	Polyethylen	Systemteilereiniger Funktion	beheizbar bis 41°C
Farbe	grau/blau	fahrbar	nein
Höhe Arbeitsfläche	990 mm	unterfahrbar	ja
Breite Arbeitsfläche	1450 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Tiefe Arbeitsfläche	900 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	1025 mm	WEEE-Registrierungsnummer	DE45409363
Breite	1600 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Tiefe	1050 mm	Gewicht	175 kg