

## Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 75 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Felge aus Stahlblechkappen, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243494

### Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 75 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 100 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Felge aus Stahlblechkappen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Durchmesser Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	75 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	Vollgummi	Fadenschutz	nein
Durchmesser Rad	100 mm	Länge Nabe	40 mm
Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	0,64 kg

