

fetra Kastenroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm, Plattform aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern, Mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 911358

fetra
Transportgeräte

10
YEARS
WARRANTY



fetra Transportroller

Traglast 250 kg

Kastenroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform aus Holz
- Mit Rand
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät Transportroller

Rollen Anzahl / Art 4 Lenkrollen

Rollertyp	Kastenroller	Bereifung	TPE
Traglast	250 kg	Radlager	Rillenkugellager
Euronorm	ja	Durchmesser Rad	125 mm
Ladeflächenlänge	610 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	410 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Holz	Farbe	brillantblau // RAL5007
Rahmen	Mit Rand	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	10 kg
Lenkstange	nein		

Zubehör

158758		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309687		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309723		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar