

Halogen-Spot ES111 110x70mm, GU10 230V 50W 24° hellweiß 4000K

Artikel-Nr. 42262

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Lampenleistung: | 50 W |
| Lampenspannung: | 230 - 230 V |
| Lampenform: | PAR Reflektor |
| Sockel: | GU10 |
| Ausstrahlungswinkel: | 24 ° |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Durchmesser: | 111 mm |
| Gesamtlänge: | 70 mm |
| Reflektorart: | aluminiumbeschichtetes Glas |
| UV-Schutz: | Ja |
| Trafo integriert: | Nein |
| Cool Beam: | Nein |
| Typenbezeichnung PAR: | sonstige |
| Ausführung: | Flood |
| Infrarottechnik: | Nein |



Halogen-Spot ES111 110x70mm Halogen-Glühlampe ES111 mit ALU-Reflektor, GU10, weiß, Abstrahlwinkel 24°. Dieses Leuchtmittel verfügt über einen facettierten Aluminiumreflektor.

Energieeffizienzklasse: Auslauf

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:04

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.