


Sicherheits- Einpressbuchse / Safety press-in socket

- Zum Einpressen in Frontplatten / for pressing into panels
- Aufnahmebohrung \varnothing 12,2 mm / with hole \varnothing 12.2 mm
- Zubehör: Montage mittels Einpressdorn MWZ 13 / accessories: mounting with press-in tool MWZ 13

Bild / Picture



Zeichnung / Drawing



Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No.	SEPB 6887 Ni / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Farben / colours ¹⁾	schwarz / black rot / red blau / blue gelb / yellow grün / green
Anschluss / terminal	PIN \varnothing 1,9 mm x 12,3 mm
Durchgangswiderstand / transition resistance	< 5 m Ω
Bemessungsspannung / rated voltage ²⁾	1000 V CAT IV
Bemessungsstrom / rated current ²⁾	max. 36 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25°C bis / to +80°C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage / other platings, colours and terminals on request

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures