

Artikelnummer: 129379

Kurzbeschreibung: Rollbox, 2-seitig, mit Stahlrollplatte, 1450 mm Nutzhöhe

Langbeschreibung: Rollbox, 2-seitig, Stahlbodenplatte: Die Rollboxen im modularen Baukastensystem mit innovativer Klemmtechnik haben eine besonders glatte Oberfläche mit einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im Temperaturbereich von +60-Grad bis -10-Grad C. Ausgestattet mit Stahlbodenplatten, mit 2 Metallschienen als Rahmenversteifung sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Polypropylen-Räder, \varnothing 108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse. Tragkraft: 500 kg

EAN/GTIN: 4260316448064

