

## Rollcart 4 parois en tube d'acier pour remorque industrielle

hauteur 750 mm, pour plateau  
longueur x largeur 2500 x 1250 mm,  
en acier avec finition époxy  
résistante aux chocs et aux rayures  
en RAL2004 orangé pur



Numéro d'article: 158278

## Rollcart 4 parois en tube d'acier

### Pour remorque industrielle

4 parois en tube d'acier pour remorque industrielle

- hauteur 750 mm
- pour plateau longueur x largeur 2500 x 1250 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2004 orangé pur

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur de plateau	1250 mm
type de chariot	accessoires	matériau	acier
pour type de chariot	remorque industrielle	surface	finition peinture époxy
rehausses	4 parois en tube d'acier	couleur	orangé pur // RAL2004
hauteur	750 mm	Poids	90 kg
longueur de plateau	2500 mm		

