


Hymer échafaudage roulant 8773

hauteur de portée 13,4 m, hauteur d'échafaudage 12,64 m, 6 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire, hauteur 11,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2450 x 1300 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239954



HYMER



échafaudage roulant

- hauteur de portée 13,4 m
- hauteur d'échafaudage 12,64 m
- 6 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire
- hauteur 11,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2450 x 1300 mm
- 12 x 8 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique et 4 potences pour une bonne stabilité
- rehausse avec décalage en hauteur possible
- avec 4 potences
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- Force max. 150 kg/m²
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic

- groupe d'échafaudages 2
- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie
- poids 512,2 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage		150 kg/m ²
type d'échafaudage	échafaudage roulant	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité
matériau échafaudage	aluminium	fonction échafaudage	rehausse avec décalage en hauteur possible
hauteur d'échafaudage	12,64 m	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique // 4 potences
hauteur	11,4 m	groupe d'échafaudage	2
	13,4 m	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
nombre de mezzanines modulaires	6	rabattable	non
largeur de mezzanine modulaire	2450 mm	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulair	1300 mm	rambardes	oui
nombre d'échelons	12 x 8	norme	selon DIN EN 1004
passages	1 passage ouvert par mezzanine modulaire	garantie	10 années
nombre de potences	4 pièce	Poids	512,2 kg
soubassement	4 roulettes pivotantes à hauteur réglable		