

Cascao roulette fixe

force 135 kg, avec bandage TPE,
diamètre 125 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, longueur
moyeu 50 mm, jante en
polypropylène, fixation avec
panneau

Numéro d'article: 243300



roulette fixe

- force 135 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- longueur moyeu 50 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| manutention dynamique | roulettes | élément de fixation | panneau |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier | acier |
| modèle | roulette fixe | frein | sans |
| charge | 135 kg | longueur de moyeu | 50 mm |
| pneumatique | TPE | distance trou de vis | 80/77x60 mm |
| Ø de roue | 125 mm | surface de boîtier | galvanisé |

| | | | |
|-------------------|----------------------|-------|---------|
| matériau de jante | polypropylène | Poids | 0,64 kg |
| roulement | roulement à rouleaux | | |