

## plateau roulant

force 300 kg, longueur x largeur 660 x 815 mm, rehausses : poignée, barre de poussée rabattable, en bois, avec bandage TPE

Numéro d'article: 244012



## plateau roulant

- force 300 kg
- longueur x largeur 660 x 815 mm
- rehausses : poignée, barre de poussée rabattable
- Hauteur de poignée 1000 mm
- en bois
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage TPE

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention		1000 mm
type de chariot	plateau roulant	plateforme	ajouré
rehausses	poignée	matériau	bois
fonction rehausses	barre de poussée rabattable	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
charge	300 kg	pneumatique	TPE
longueur	660 mm	Ø de roue	100 mm
largeur	815 mm	Poids	16,6 kg

