

# Feuille de données du produit



Article N°: 2034A Diable pour pneumatiques

Equipements de manutention



Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Spécialement conçu pour le transport de pneumatiques. Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement. Les rouleaux de démarrage à l'extrémité des fourches articulées soutiennent et facilitent le processus. Compatible pour Ø à partir de 450 à 860 mm. Adapté pour le transport de roues avec jantes. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	200
<b>Largeur bavette (mm)</b>	500-945
<b>Prof. bavette (mm)</b>	660
<b>Largeur totale (mm)</b>	730
<b>Profondeur totale (mm)</b>	1142
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1510
<b>Type de pneu</b>	Caoutchouc
<b>Roues (mm)</b>	250 x 60
<b>Configuration</b>	pour diamètre de roues 450 - 860 mm
<b>Poids (kg)</b>	29
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976920344