



Product data sheet

Art nr.: 2034A Bandensteekwagen

Transportmiddelen



Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Door middel van de handgrepen te bedienen kunt u met de gespreide opening bandenstapels opnemen of afzetten. De aanlooprollen aan het uiteinde van de gespreide opname ondersteunen en vergemakkelijken het proces. Geschikt voor wielen van 450 tot 860 mm Ø. Tot 8 banden of wielen mogelijk.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
Schepbreedte (mm)	500-945
Schepdiepte (mm)	660
Totale breedte (mm)	730
Totale diepte (mm)	1142
Totale hoogte (mm)	1510
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	250 x 60
Uitvoering	voor bandendiameter 450 - 860 mm
Gewicht (kg)	29
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976920344