



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 32910 Bijzetwagen



Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Bovenste en middelste laadvlak naar beiden zijden 15° en 30° kantelbaar, vergrendeling door middel van verende pen. Totale lengte: 820 mm, totale breedte: 450 mm. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	200
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	605
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	405
<b>Etagehoogten (mm)</b>	197, 652, 1152
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	50
<b>Totale lengte (mm)</b>	821
<b>Totale breedte (mm)</b>	455
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1178
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Uitvoering</b>	offene Rahmen
<b>Gewicht (kg)</b>	24
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976011363