


Termékinformációk

46 10 100

Biztosítógyűrű-szerszám

Belső és külső gyűrűkhöz



- Univerzálisan alkalmazható nagy, 400 - 1000 mm névleges átmérőjű biztosítógyűrűkhöz
- A gyűrűk biztos nyitása és zárása és tartás önzáró precíziós orsóhajtással
- A biztosítógyűrűk szerelése vagy leszerelése egy műveletben
- Biztos gyűrűtartás a rövid, közvetlen befogók következtében
- Cserélhető csúcsok Ø 6 mm és 9 mm, különböző átmérőtartományokhoz
- Kezelés választható módon belső hatszögkulccsal, racsnis kulccsal vagy akkumulátoros csavarozóval
- Alkalmazási területek: mindenhol, ahol nagy tengelyekkel és csapágakkal igen nagy erőket és nyomatékokat kell átvinni, pl. szélérőművek, árapály-erőművek, generátorgyártás, vízierőművek, nehézgépgyártás (hengersorok, prések), hajógyártás, légiközlekedés és úrhajózás
- Szerszám, habosított anyagból készült betétes műanyag kofferben
- Munkahegyek anyaga: Króm-vanádium elektroacél



Általános

Cikkszám	46 10 100
EAN	4003773075417
Súly	2.200 g
Méretek	175 x 70 mm

Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 400 – 1.000 mm
Kapacitás Ø furatátmérőhöz	Ø 400 – 1.000 mm


A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



!Maschinell oder von Hand zu betätigen!



Cserélhető betétek külső és belső gyűrűkhöz



!Von Hand zu betätigen!