

## Broszura informacyjna

# 46 13 A1

## Szczypce do pierścieni osadczych sprężających

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

DIN 5254 A

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Końcówki proste
- DIN 5254 A; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



MM Ø

Ogólna	
Nr art.	46 13 A1
EAN	4003773042990
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	82 g
Wymiary	140 x 68 x 10 mm
Norma	DIN 5254 A
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 10 – 25 mm
Końcówki (średnica)	Ø 1,3 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych