

## Information produit

# 78 03 140 ESD

## Electronic Super Knips® XL ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Autre modèle plus long de 15 mm : meilleure stabilité et performance de coupe supérieure
- Durable et inoxydable, fabriqué en acier chirurgical INOX
- Dureté des tranchants env. 54 HRC
- Tranchants très affûtés dépourvus de biseau, pour une coupe affleurante précise des fils les plus fins (ex. : électronique / mécanique de précision)
- Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm
- Avec ressort et limiteur d'ouverture pour plus de confort, d'ergonomie et d'efficacité grâce à l'ouverture automatique et à la largeur confortable des poignées
- Mouvement extrêmement facile pour un travail sans fatigue grâce à une articulation précise avec rivet en acier inoxydable
- Acier à outils INOX

### Informations générales

Réf.	78 03 140 ESD
EAN	4003773081661
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	77 g
Dimensions	140 x 50 x 15 mm
Norme	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 1,2 mm
Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 0,2 – 2,1 mm
Longueur de la mâchoire (B)	12,3 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)	9,2 mm
Largeur de tête (A)	15,7 mm
ESD	oui

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*