

Información sobre productos

87 01 125

KNIPEX Cobra®

Tenaza para bombas de agua

DIN ISO 8976



- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- 125 mm pequeña, capacidad de agarre para tubos Ø 29 mm, capacidad de agarre para tuercas Ø 27 mm, peso 85 g
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	87 01 125
EAN	4003773069935
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	85 g
Dimensiones	125 x 38 x 14 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	13
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	27 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 30 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



