

## Broszura informacyjna

87 02 300

### KNIPEX Cobra®

Szczypce nastawne do rur nowej generacji

DIN ISO 8976



- Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

#### Ogólna

Nr art.	87 02 300
EAN	4003773029144
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	580 g
Wymiary	300 x 57 x 22 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	30
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 2 3/4
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	60 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 70 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



