

bott **établi roulant** **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 840 - 1140 x 2000 x 750 mm, panneau de table en hêtre rouge huilé coloris hêtre rouge, force 1500 kg, piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement avec 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 126149

bott Établi cubio

établi roulant



















- hauteur x largeur x profondeur 840 - 1140 x 2000 x 750 mm
- plateau épaisseur x largeur x profondeur 40 x 2000 x 750 mm
- panneau de table en hêtre rouge huilé coloris hêtre rouge
- force 1500 kg
- piètement 4 pieds
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement avec 4 roulettes pivotantes



Détails techniques

type de meuble	table	matériau de plaque	hêtre rouge
type de table	établi	surface de plaque	huilé
hauteur	840-1140 mm	couleur de la plaque	hêtre rouge
largeur	2000 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds
profondeur	750 mm	matériau de châssis	acier
épaisseur de panneau	40 mm	surface de châssis	finition peinture époxy

largeur de plaque	2000 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
profondeur de plaque	750 mm	roulant	oui
charge	1500 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur réglable	oui	Poids	84 kg
équipement établi	aucune		

Accessoires

126159		panneau latéral pour établi, hauteur x largeur x profondeur 692 x 610 x 25 mm, avec perforations, en RAL5010 bleu gentiane
126160		panneau latéral pour établi, hauteur x largeur x profondeur 692 x 610 x 25 mm, avec perforations, en RAL7035 gris clair
126161		panneau latéral pour établi, hauteur x largeur x profondeur 692 x 610 x 25 mm, avec perforations, en RAL7016 gris anthracite
126162		panneau latéral pour établi, hauteur x largeur x profondeur 692 x 610 x 25 mm, avec perforations, en RAL3004 rouge pourpre
126165		tablette pour établi, hauteur x largeur x profondeur 50 x 2000 x 750 mm, en acier en RAL7035 gris clair
126169		rail du panneau arrière pour établi, hauteur x largeur x profondeur 662 x 2000 x 24 mm, en gris clair
126170		traverses pour établi, largeur 2000 mm, 3 pièces, en RAL7035 gris clair
126171		tablette pour établi, hauteur x largeur x profondeur 50 x 2000 x 750 mm, en acier en RAL7035 gris clair
126221		Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 380 mm
126222		Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 500 mm
126223		Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 380 mm, avec fonction de blocage
126225		Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 500 mm, avec fonction de blocage
126227		Profil de finition plan de travail, pour établi, suivant à l'arrière, hauteur x largeur x profondeur 85 x 2000 x 15 mm, en multiplis de hêtre
126228		Profil de finition plan de travail, pour établi, suivant sur le côté, hauteur x largeur x profondeur 85 x 15 x 750 mm, en multiplis de hêtre
126229		Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 16,5 x 175 x 175 mm, pour largeur de mors 100 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule
126230		Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 22 x 215 x 215 mm, pour largeur de mors 125 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule
126231		Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 24 x 225 x 225 mm, pour largeur de mors 135 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule
126232		Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 25 x 260 x 260 mm, pour largeur de mors 150 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule

126233		Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 25 x 284 x 284 mm, pour largeur de mors 175 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule
126234		Dispositif de réglage en hauteur, hauteur 240 mm, pour largeur de mors 100 mm, avec vérin à gaz