

tandwieltakel

Premium PRO

trekbelasting 250 kg,
standaardheffing lengte 3 m, aantal
kettingbundels 1

Artikelnummer: 149417



Tandwieltakel Premium PRO

Draagvermogen 250 kg

tandwieltakel Premium PRO



- trekbelasting 250 kg
- standaardheffing lengte 3 m
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 4 x 12 mm
- behuizing van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9022 parelmoer lichtgrijs
- ketting galvanisch verzinkt
- haak van staal
- bouwhoogte 259 mm
- breedte x diepte 99,4 x 95 mm
- hefkracht 22 daN
- lastketting conform DIN EN 818-7-T

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	diepte	95 mm
hijswerktuigtype	takel	kettingelement	4 x 12 mm
trekbelasting	250 kg	materiaal behuizing	staal
standaardheffing	3 m	oppervlak behuizing	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig	kleur behuizing	parelmoer lichtgrijs //

		RAL9022
hefkracht	22 daN	materiaal haak staal
aantal bundels	1 stuks	oppervlak ketting galvanisch verzinkt
materiaal	staal	norm DIN EN 818-7-T (lastketting)
bouwhoogte	259 mm	gewicht 4,2 kg
breedte	99,4 mm	

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
149457		persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging
210861		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening