

Rollcart verzamelwagen

draagvermogen 150 kg, met 5 etage(s), open, laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm, constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158167



Rollcart Orderverzamelwagen

Draagvermogen 150 kg

verzamelwagen

- draagvermogen 150 kg
- met 5 etage(s), open
- laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm
- hoogte x lengte x breedte 1570 x 710 x 575 mm
- etage(s) met stalen frame
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3



Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal staal

type wagen	verzamelwagen	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	150 kg	euronorm	nee
lengte laadvlak	610 mm	etage-inrichting	recht
breedte laadvlak	410 mm	constructies	geen
hoogte	1570 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	5 stuks	wielstand	rechthoekig
etagetype	open	diameter wiel	125 mm
etage(s) uitrusting	stalen frame	wiellager	groefkogellager
lengte	710 mm	materiaal behuizing	staal
breedte	575 mm	oppervlak	m. poedercoating
banden	TPE	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	norm	EN 1757-3 (rem)
wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem	gewicht	24 kg

Gerelateerde Producten

158392		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158393		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158394		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 220 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158395		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 270 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158396		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 420 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158400		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158410		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158414		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar