

Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 24 x 200 liter vat, op chemiepallets 24 x 200 liter vat en op europallets 16 x 200 liter vat, opslag staand, hoogte x breedte x diepte 3080 x 4100 x 1450 mm, afsluitbaar met vleugel deur, 1 niveaus met vloerrooster, van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200354



Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

voor staande vatenopslag op chemiepallet

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

- voor maximaal 24 x 200 liter vat, op chemiepallets 24 x 200 liter vat en op europallets 16 x 200 liter vat, opslag staand
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- met natuurlijke ventilatie
- hoogte x breedte x diepte 3080 x 4100 x 1450 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- afsluitbaar met vleugel deur
- 1 niveaus met vloerrooster
- frame gelast
- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw





- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage
- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

meubeltype	stelling	opslagniveaus	2 stuks
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legborden / schappen aantal	1 stuks
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	legbord-/niveautype	vloerrooster
stellingveld	grondveld	bodemopvangbak aantal	1 stuks
opslagplaats	buiten	opvangvolume vloeropvangbak	550 l
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	type deur	vleugeldeur
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	materiaal	staal
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	materiaal verwerking	gelast
hoogte	3080 mm	oppervlak	verzinkt // gelakt
breedte	4100 mm	kleur	blauw // RAL 5015
diepte	1450 mm	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
stelling uitrusting	doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
capaciteit	24 x 200 liter vat	kleur standaard	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten (max.)	24 x 200 liter vat	kleur traversen	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten op chemiepallet	24 x 200 liter vat	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten op europallet	16 x 200 liter vat	levering	voorgemonteerd
opslag	staand	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
ventilatie kast	natuurlijk	gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
gebruik	eenzijdig	gewicht	1600 kg

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm