

RAU werkbank Basic

hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 2000 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 750 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 1 lade, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.



Artikelnummer: 222263

RAU In hoogte verstelbare werkbank Basic met robuust werkblad

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 2000 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 750 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 1 lade, 1 legbord
- midden 1 legbord
- rechts 1 lade
- laden hoogte 1x150 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 490 x 560 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- constructie van staal, geschroefd

- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekbare lade	90 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	op wielen
uitvoering frame	4 voeten	afsluitbaar	ja
vorm onderstel	4-voetonderstel	greep	greeplijst
hoogte	790-1140 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
breedte	2000 mm	oppervlak plaat	met laklijfolie
diepte	700 mm	kleur plaat	beuken
dikte plaat	40 mm	materiaal onderstel	staal
diepte plaat	700 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	750 kg	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak front	m. poedercoating
hoogteverstelling door	C-profielstaal met gatenraster	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
werkbank uitrusting	1 lade, 1 legbord	materiaal verwerking	geschroefd
onderbouwelementen midden	1 legbord	sluitsysteem	centrale vergrendeling
onderbouwelementen rechts	1 lade	legborden	1 stuks
laden aantal	1 stuks	verrijdbaar	nee
laden aantal x hoogte	1x150 mm	levering	voorgemonteerd
nuttige breedte lade	490 mm	garantie	5 jaar
nuttige diepte lade	560 mm	gewicht	83,9 kg
draagvermogen lade	100 kg		

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie

222683



poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm