

tegel antivermoeidheidsmat

Almelo

kliksysteem, ESD - elektrisch geleidende uitvoering, hoogte x lengte x breedte 13 x 910 x 910 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart



Artikelnummer: 235561








tegel antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes / voor zwaar gebruik
- kliksysteem
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- hoogte x lengte x breedte 13 x 910 x 910 mm
- Van rubber met genopt oppervlak in zwart
- 300 x 300 mm raster aan de onderzijde voor eenvoudig op maat snijden





Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	oppervlak vloerbedekking	genopt
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	kleur	zwart
confectionering	kliksysteem	hoogte	13 mm
module	tegel	lengte	910 mm
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	breedte	910 mm
geschikt voor (gebruik)	zwaar gebruik	vloerbedekking uitrusting	onderzijde met 300 x 300 mm raster
plaats van toepassing	binnen	elektrisch geleidend	ja
materiaal loopvlak	rubber	gewicht	6 kg

Gerelateerde Producten

235564		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male - met noppen voor rubbertegels met een gladde buitenrand, breedte 100 mm, in zwart
235565		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female - zonder noppen voor rubbertegels met een buitenrand met noppen, breedte 100 mm, in zwart
235566		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male - met noppen voor rubbertegels met een gladde buitenrand, breedte 100 mm, in geel
235567		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female - zonder noppen voor rubbertegels met een buitenrand met noppen, breedte 100 mm, in geel
235625		ESD mattenreiniger, spuifles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht