

Rollcart ladderwagen

draagvermogen 300 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 990 x 590 mm, etage(s) van hout, met ladder aan kopzijde, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 400762



ROLLCART
TRANSPORTWAGENS

5 YEARS
WARRANTY



Rollcart Orderverzamelwagen

Draagvermogen 300 kg

ladderwagen

- draagvermogen 300 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 990 x 590 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- met ladder aan kopzijde
- opbouw 2 treden
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 1135 x 990 x 590 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager



- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
type wagen	ladderwagen	materiaal	staal
draagvermogen	300 kg	elektrisch geleidend	nee
lengte laadvlak	990 mm	euronorm	nee
breedte laadvlak	590 mm	etage-inrichting	recht
hoogte	1135 mm	constructies	2 treden
etages aantal	3 stuks	wagen uitrusting	ladder aan kopzijde
etagetype	houten plaat	in-/uitklapbaar	nee
materiaal etage(s)	hout	wielstand	rechthoekig
etage(s) uitrusting	stalen frame	wiel-ø	125 mm
draagvermogen etage	80 kg	wiellager	groefkogellager
lengte	990 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	590 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
treedvlakhoogte	515 mm	garantie	5 jaar
banden	TPE	gewicht	57 kg
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen		