

## PAVOY

**hauteur x largeur x  
profondeur 1000 x 1500 x 500  
mm**

**Basis**

2 niveaux avec tablette en acier,  
verrouillable avec serrure à cylindre,  
soubassement socle, corps avec  
 finition époxy résistante aux chocs et  
aux rayures en RAL7035 gris clair,  
face avant avec finition époxy  
résistante aux chocs et aux rayures  
en RAL7035 gris clair



**Numéro d'article: 405092**



## PAVOY Armoire à portes pliantes grand espace Basis

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1500 x 500 mm


- structure en acier soudée
- porte pliante
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 17 mm
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




## Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte pliante	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1000 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
largeur	1500 mm	soubassement	socle
profondeur	500 mm	matériau	tôle d'acier
équipement armoire	tablettes	tablette réglable au pas	17 mm
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	80 kg	verrouillable	oui
conducteur d'électricité	non	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	10 années
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	57 kg

## Accessoires

405110		tablette en acier pour armoire à portes pliantes grand espace, largeur x profondeur 1500 x 500 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE