

Blume Förderanlagen courbe 45 ° pour convoyeur à galets

rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 48 mm, largeur
du convoyeur 500 mm,
empattement 125 mm

Numéro d'article: 409954



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Élément de transporteur à galets en acier

Courbe 45°

courbe 45 ° pour convoyeur à galets

- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 48 mm
- largeur du convoyeur 500 mm
- largeur 540 mm
- empattement 125 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 375 mm et d'une largeur maximale de 700 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	700 mm
type de convoyeur	convoyeur à galets	longueur min. du produit transpo	375 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	125 mm

flexion	45 °	hauteur de cadre	70 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	largeur de cadre	20 mm
matériau de roulette	acier	matériau de cadre	acier
diamètre de rouleau	48 mm	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	500 mm	Poids	16 kg
largeur	540 mm		

Accessoires

414513



Guidage latéral pour virage pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur 70 mm

414524



Guidage latéral pour virage pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur 70 mm