

fetra chariot-armoire

force 250 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, châssis en RAL5007 bleu brillant, soubassements : 2 armoires, avec bandage TPE

Numéro d'article: 433733



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot bloc-coffre

Force 250 kg

chariot-armoire

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- soubassements : 2 armoires
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 1 roulette pivotante et 2 fixes, roulette pivotante avec frein
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes à freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	1 roulette pivotante et 2 fixes
type de chariot	chariot-armoire	équipement roue	roulette pivotante avec frein
charge	250 kg	matériau	acier

longueur de plateau	1000 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	600 mm	disposition des roues	rectangulaire
équipement chariot	2 armoires	couleur	bleu brillant // RAL5007
armoire	2 pièce	norme	EN 1757-3 (frein)
nombre d'armoires	1 pièce	garantie	10 années
hauteur	810 mm		1 pièce
pneumatique	TPE	Poids	69 kg

Accessoires

158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225606		protection hygiénique, en film PVC, haute transparence, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant, hauteur x largeur x profondeur 1410 x 1066 x 49 mm, hauteur de paroi 1110 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225622		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal